

Garant GRIDLINE

**Cassettiere su ruote 75 kg, 36×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 885/5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930725 885/5
GTIN	4062406348762
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:****Con cassetti 36×20G.**

Cassettiere su ruote 40×24G con cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti bloccabili. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm).

**Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano** che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassette su ruote.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
---	---

Peso	131 kg
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Numero dei cassette	5
Cassette larghezza utile in G	36
ComfortClose	no
Altezza corpo per cassette	700 mm
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Larghezza utile cassette	900 mm
Portata massima	600 kg
Altezza	885 mm
Profondità	600 mm
Larghezza	1000 mm
Con sponda di contenimento	sì
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza utile	600 mm
Cassette profondità utile in G	20
Profondità utile cassette	500 mm
Ø Ruota	125 mm
Numero di porte	0
Cassette con apertura differenziata	a una mano
Superficie utile dei cassette in G	36x20
Altezza utile corpo per cassette	600 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassette
Numero di ripiani estraibili	0
Altezza utile per cassette	600 mm
Alloggiamento sopra aperto	no

Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36x20G
Tipo di prodotto	Carrello

## Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	930744 150
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	930744 100
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	930744 75
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	930744 200
Cassettiere su ruote Altezza mm / Numero di cassette 885/0	930727 885/0
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 40X24	951972 40X24