

Garant GRIDLINE

Cassettiere su ruote con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 685/5**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931145 685/5
GTIN	4062406348779
Classe articolo	9GK

Descrizione**NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:****Con cassetti 26×24G.**

Cassettiere su ruote 30×28G con cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti bloccabili. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Cassetti a estrazione totale e chiusura di sicurezza. Cassetti con fori per l'inserimento di pannelli fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm).

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Portata cassetti/ripianti estraibili: 75 kg

Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100 %

Cassetti con apertura differenziata: a una mano

Superficie utile dei cassetti in G: 26×24

Altezza: 685 mm
 Larghezza: 750 mm
 Profondità: 700 mm
 Altezza utile: 400 mm
 Corpo per cassette altezza: 500 mm
 Corpo per cassette altezza utile: 400 mm

Descrizione tecnica

Altezza	685 mm
Larghezza utile cassette	650 mm
Altezza utile	400 mm
Cassette con apertura differenziata	a una mano
Numero di porte	0
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Ø Ruota	125 mm
ComfortClose	no
Cassette larghezza utile in G	26
Portata massima	600 kg
Larghezza	750 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Cassette profondità utile in G	24
Numero dei cassette	5
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Altezza utile corpo per cassette	400 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Superficie utile dei cassette in G	26x24
Con sponda di contenimento	sì
Profondità utile cassette	600 mm
Altezza corpo per cassette	500 mm
Profondità	700 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg

Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Peso	111 kg
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassette
Altezza utile per cassette	400 mm
Alloggiamento sopra aperto	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Carrello

Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931166 100
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931166 75
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	931166 50
Cassettiere su ruote senza cassette Altezza mm / Numero di cassette 685/0	931147 685/0
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 30X28	951972 30X28