

Garant GRIDLINE

Cassettiere su ruote con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 985/7**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931145 985/7
GTIN	4062406352660
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:****Con cassetti 26×24G.**

Cassettiera su ruote 30×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie bicomponente in Haptoprene. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Cassetti a estrazione totale e chiusura di sicurezza. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm).

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Altezza utile corpo per cassetti	700 mm
----------------------------------	--------

Cassetti profondità utile in G	24
Cassetti larghezza utile in G	26
Numero di porte	0
Profondità	700 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Larghezza	750 mm
Altezza corpo per cassetti	800 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Portata massima	600 kg
Profondità utile cassetti	600 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza utile	700 mm
Con sponda di contenimento	sì
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Superficie utile dei cassetti in G	26x24
ComfortClose	no
Numero dei cassetti	7
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Altezza	985 mm
Larghezza utile cassetti	650 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Ø Ruota	125 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Peso	144 kg
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassetti
Alloggiamento sopra aperto	no
Altezza utile per cassetti	700 mm
Numero di ripiani estraibili	0

Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Carrello

Accessori

Cassettiere su ruote senza cassette Altezza mm / Numero di cassette 985/0	931147 985/0
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931166 100
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931166 150
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931166 75
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 30X28	951972 30X28