

Garant GRIDLINE

Cassettiere su ruote 75 kg, 20×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 885/5**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931025 885/5
GTIN	4062406352578
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:****Con cassetti 20×24G.**

Cassettiere su ruote 24×28G con cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti bloccabili. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Cassetti a estrazione totale. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm).

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 75, 100, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Larghezza	600 mm
Altezza corpo per cassette	700 mm
Cassette con apertura differenziata	a una mano
Portata massima	600 kg
Larghezza utile cassette	500 mm
Cassette larghezza utile in G	20
Altezza utile	600 mm
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Numero dei cassette	5
Cassette profondità utile in G	24
Con sponda di contenimento	sì
Profondità	700 mm
Altezza utile corpo per cassette	600 mm
Altezza	885 mm
Profondità utile cassette	600 mm
ComfortClose	no
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Superficie utile dei cassette in G	20×24
Ø Ruota	125 mm
Peso	109 kg
Numero di porte	0
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassette
Numero di ripiani estraibili	0
Altezza utile per cassette	600 mm

Alloggiamento sopra aperto	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x24G
Tipo di prodotto	Carrello

Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931046 100
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931046 75
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassettiere su ruote Altezza mm / Numero di cassette 885/0	931027 885/0
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931046 150
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931046 200