

Garant GRIDLINE

**Cassettiere su ruote senza cassette, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassette:
685/0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931147 685/0
GTIN	4062406352677
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Per allestimento con cassette 26×24G.

Cassettiera su ruote 30×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie bicomponente in Haptoprene. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassette. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Allestimento consentito solo con cassette n. art. 931166 o n. art. 931168 (con cassette con sblocco di sicurezza a una mano).

Descrizione tecnica

Ø Ruota	125 mm
Profondità	700 mm

Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
ComfortClose	no
Altezza utile corpo per cassette	400 mm
Altezza utile	400 mm
Con sponda di contenimento	sì
Peso	55 kg
Portata massima	600 kg
Altezza corpo per cassette	500 mm
Numero dei cassette	0
Altezza	685 mm
Numero di porte	0
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza	750 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Numero di ripiani estraibili	0
Alloggiamento sopra aperto	no
Altezza utile per cassette	400 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Carrello

Accessori

Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 30X28

951972 30X28