

Garant GRIDLINE

Cassettiere su ruote, 20×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 885/0**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931027 885/0
GTIN	4062406352585
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Per allestimento con cassetti 20×24G.

Cassettiere su ruote 24×28G con cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti bloccabili. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Allestimento consentito solo con cassetti n. art. 931046 o n. art. 931048 (con cassetti con sblocco di sicurezza a una mano).

Descrizione tecnica

Altezza utile corpo per cassetti	600 mm
Con sponda di contenimento	sì

Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Numero dei cassettei	0
Altezza utile	600 mm
Profondità	700 mm
ComfortClose	no
Altezza corpo per cassettei	700 mm
Portata massima	600 kg
Altezza	885 mm
Numero di porte	0
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Peso	54 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	600 mm
Ø Ruota	125 mm
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Alloggiamento sopra aperto	no
Numero di ripiani estraibili	0
Altezza utile per cassettei	600 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x24G
Tipo di prodotto	Carrello

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 24X28	951972 24X28