

Garant GRIDLINE

Cassettiere su ruote 75 kg, 46×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 885/6**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931425 885/6
GTIN	4062406355418
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:****Con cassetti 46×24G.**

Cassettiera su ruote 50×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie bicomponente in Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Cassetti a estrazione totale. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 50 mm o 2G (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che ne impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

È possibile utilizzare solo separatori lisci a incastro GridLine nelle larghezze 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12G.

Descrizione tecnica

Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Profondità utile cassetti	600 mm

Cassetti profondità utile in G	24
Ø Ruota	125 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza utile cassetti	1150 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Numero di porte	0
ComfortClose	no
Altezza	885 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Altezza corpo per cassetti	700 mm
Portata massima	600 kg
Con sponda di contenimento	sì
Altezza utile corpo per cassetti	600 mm
Numero dei cassetti	6
Cassetti larghezza utile in G	46
Superficie utile dei cassetti in G	46×24
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Larghezza	1250 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	700 mm
Peso	182 kg
Altezza utile	600 mm
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassetti
Alloggiamento sopra aperto	no
Altezza utile per cassetti	600 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm

Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	46x24G
Tipo di prodotto	Carrello

Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931454 100
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931454 75
Cassettiere su ruote Altezza mm / Numero di cassette 885/0	931427 885/0
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 50X28	951972 50X28