

Garant**Utensile per foratura e tornitura "4 in 1" 1,5xD, destra, Ø DC: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268404 10
GTIN	4062406272821
Classe articolo	21X

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo cilindrico.

Uso:

1. Tornitura in piano di superfici frontali.
2. Foratura (allargatura e foratura integrale) – fondo del foro piano.
3. Tornitura longitudinale interna.
4. Tornitura longitudinale esterna.

Nota:

- Scegliere raggi di testa e dimensioni del supporto più grandi possibili.
- Tolleranza del foro +0,15 mm (nei processi di foratura con utensile motorizzato).
- In caso di foratura superiore al Ø nominale, rimarranno tracce di materiale residuo.
- Durante le operazioni di foratura lavorare sempre usando il passaggio interno del lubrorefrigerante (minimo 5 bar).

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	12 mm
Set di viti per inserti	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Ø Nominale D	10 mm
Lunghezza utile L ₁	15 mm
Inserto adatto	ZCMX 05..
Lunghezza complessiva L	90 mm
Tipo di impiego	destra

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 40	269028 40
------------------------------------	-----------