



Lampada frontale a LED con batterie, Modello: IH3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081476 IH3
GTIN	4058205000680
Classe articolo	04B

Descrizione

Esecuzione:

Potente lampada frontale a LED **per l'industria** per uso professionale.

- **Testa orientabile e funzione di messa a fuoco graduale.**
- **Fascia paraorecchi intercambiabile e lavabile.**

Lampada frontale molto leggera e facile da utilizzare. Facilmente regolabile.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Grado di protezione IP: IP X4

Denominazione originale prodotto: iH3

Zona ATEX: Nessuna

Corrente d'illuminazione: 120 lm

Corrente di illuminazione livello 2: 5 lm

Durata: 6 h

Autonomia livello 2: 60 h

Descrizione tecnica

Smart Light Technology (SLT)	no
Corrente di illuminazione	120 lm
Composizione chimica	Alcaline al manganese
Rapid Focus	no
Grado di protezione IP	IP X4

Autonomia Livello 2	60 h
Numero di batterie contenute	3
In dotazione borsa a tracolla	no
Ø Testa	28 mm
Tipo di batteria	Micro, AAA
Ricaricabile	no
Peso	133 g
Durata	6 h
Denominazione originale prodotto	iH3
Corrente di illuminazione Livello 2	5 lm
Zona ATEX	Nessuna
Advanced Focus System (AFS)	sì
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Lampada frontale

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081552 LR3
Set di batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081558 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081556 LR3
Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR3	081559 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081553 LR3
Set di batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081557 LR3
	081551 LR3

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali
LR3

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali
LR3

081554 LR3