



### Lampada frontale LED con batteria, Modello: IH5R



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081478 IH5R
GTIN	4058205016025
Classe articolo	04B

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Potente lampada frontale a LED **per l'industria** per uso professionale.

- Testa orientabile e funzione di messa a fuoco graduale.**
- Fascia paraorecchi intercambiabile e lavabile.**

Lampada multiuso innovativa con testa rimovibile.

Impiego versatile, con possibilità di funzionamento mediante batteria o accumulatore.

##### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Grado di protezione IP: IP 54

Denominazione originale prodotto: iH5R

Zona ATEX: Nessuna

Corrente d'illuminazione: 400 lm

Corrente di illuminazione livello 2: 20 lm

Durata: 4 h

Autonomia livello 2: 35 h

#### Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 54
Tipo di batteria	Ioni di litio
Durata	4 h
Rapid Focus	sì

## Scheda tecnica

In dotazione borsa a tracolla	no
Smart Light Technology (SLT)	sì
Capacità batteria	0,75 Ah
Tensione batteria	3,7 V
Numero di batterie contenute	1
Denominazione originale prodotto	iH5R
Ø testa	31 mm
Advanced Focus System (AFS)	sì
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Autonomia livello 2	35 h
Corrente di illuminazione livello 2	20 lm
Zona ATEX	Nessuna
Distanza d'illuminazione	40 - 180 m
Corrente d'illuminazione	400 lm
Peso	98 g
Tipo di prodotto	Lampada frontale