



Smerigliatrice angolare Batteria, Modello: M12FDGA422



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077257 M12FDGA422
GTIN	4058546290672
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice **angolare** a batteria FUEL™ dalla struttura compatta (lunghezza complessiva 119 mm). Tecnologia **DRIVE CONTROL** con 4 livelli di velocità e regolatore ad alta precisione per un buon controllo dell'utensile.

Fornitura:

1× accumulatore da 2,0 e 1× da 4,0 Ah, caricabatterie C12 C, cad. 1× pinza di serraggio da 6 mm e 8 mm, borsa portautensili.

Nota:

Mole abrasive adatte (CER) a partire dal n. art. 554012; dischi per pulizia e spazzole per pulitura grezza al n. art. 554050; 554051; 554054 e 554055.

Descrizione tecnica

Peso	0,8 kg
Capacità batteria	2 Ah
Capacità batteria	4 Ah
Campo del numero di giri	0 - 24500 min ⁻¹

Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Tensione batteria	12 V
Ø Massimo pinze di serraggio	6 - 8 mm
Denominazione originale prodotto	M12FDGA-422B
Ø Massimo disco	50 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

Accessori

Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 Tipo batteria MB12	073814 MB12
Spazzola per pulitura (A) Esecuzione in tessuto FINE	554055 FINE
Dischi abrasivi per finitura Confronto granulometrico 180	554042 180
Spazzola a disco per la pulitura grezza (SiC) Esecuzione in tessuto CRS	554051 CRS
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Spazzola circolare con gambofilo in ottone da 0,20 mm Ø Spazzole D1 × Larghezza utile L1 30X6 mm	574350 30X6
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Starter set a batteria Modello M12NRG4	073839 M12NRG4
Spazzola per pulitura (A) Esecuzione in tessuto MED	554055 MED
Spazzola per pulitura grezza (SiC) Esecuzione in tessuto CRS	554050 CRS
Spazzola per pulitura (A) Esecuzione in tessuto FINE	554054 FINE
Spazzola circolare con gambofilo in acciaio 0,30 mm Ø Spazzole D1 × Larghezza utile L1 30X6 mm	574000 30X6
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio-duro Ø Esterno 50 mm	554093 50

Sistema agli ioni di litio M12B6 Tipo batteria MB12	073829 MB12
Dischi abrasivi per finitura Confronto granulometrico 280	554042 280
Sistema agli ioni di litio M12B4 Tipo batteria MB12	073815 MB12
Dischi abrasivi per finitura Confronto granulometrico 100	554042 100
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio-duro Ø Esterno 75 mm	554093 75
Spazzola per pulitura (A) Esecuzione in tessuto MED	554054 MED