



Smerigliatrici diritte Batteria, Modello: M12FDGS422



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077258 M12FDGS422
GTIN	4058546290641
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice diritta a batteria FUEL™ (lunghezza complessiva 262 mm). Tecnologia **DRIVE CONTROL** con 3 livelli di velocità.

Fornitura:

1× accumulatore da 2,0 e 1× da 4,0 Ah, caricabatterie C12 C, cad. 1× pinza di serraggio da 6 mm e 8 mm, borsa portautensili.

Nota:

Mole abrasive adatte (CER) a partire dal n. art. 554012; dischi per pulizia e spazzole per pulitura grezza al n. art. 554050; 554051; 554054 e 554055.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	M12FDGS-422B
Numero di batterie contenute	2
Peso	1 kg
Ø Massimo pinze di serraggio	6 - 8 mm
Capacità batteria	2 Ah
Capacità batteria	4 Ah
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Campo del numero di giri	0 - 21000 min ⁻¹

Tensione batteria	12 V
Ø Massimo disco	50 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

Accessori

Dischi abrasivi per finitura Confronto granulometrico 100	554043 100
Dischi abrasivi per finitura Confronto granulometrico 100	554042 100
Dischi abrasivi per finitura Confronto granulometrico 280	554043 280
Spazzola per pulitura (A) Esecuzione in tessuto MED	554054 MED
Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 Tipo batteria MB12	073814 MB12
Sistema agli ioni di litio M12B4 Tipo batteria MB12	073815 MB12
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio-duro Ø Esterno 50 mm	554093 50
Dischi abrasivi per finitura Confronto granulometrico 180	554043 180
Spazzola per pulitura (A) Esecuzione in tessuto FINE	554055 FINE
Spazzola circolare con gambofilo in ottone da 0,20 mm Ø Spazzole D1× Larghezza utile L1 30X6 mm	574350 30X6
Spazzola a disco per la pulitura grezza (SiC) Esecuzione in tessuto CRS	554051 CRS
Dischi abrasivi per finitura Confronto granulometrico 280	554042 280
Spazzola per pulitura grezza (SiC) Esecuzione in tessuto CRS	554050 CRS
Sistema agli ioni di litio M12B6 Tipo batteria MB12	073829 MB12
Dischi abrasivi per finitura Confronto granulometrico 180	554042 180
Starter set a batteria Modello M12NRG4	073839 M12NRG4
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio-duro Ø Esterno 75 mm	554093 75
Spazzola per pulitura (A) Esecuzione in tessuto FINE	554054 FINE

Spazzola per pulitura (A) Esecuzione in tessuto MED	554055 MED
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Spazzola circolare con gambofile in acciaio 0,30 mm Ø Spazzole D1 × Larghezza utile L1 30X6 mm	574000 30X6