



Smerigliatrice angolare con dispositivo uomo morto, Modello: AGVKB24



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077162 AGVKB24
GTIN	4058546293628
Classe articolo	03M

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare 230 mm:

- motore PROtector protetto dalla polvere con avvio dolce e limitazione della corrente di avviamento.
- Protezione contro il riavvio.
- Impugnatura supplementare ruotabile con ammortizzazione delle vibrazioni.
- Bloccaggio dell'albero portamola.

Esecuzione con sicura che si disattiva subito dopo il rilascio. Smerigliatrice angolare con freno **RAPIDSTOP™** e dispositivo di sicurezza a frizione.

La protezione antipolvere rimovibile protegge dalle impurità e aumenta la durata del motore.

Fornitura:

Incluso carter e impugnatura supplementare. Inclusa ghiera di serraggio rapido FIXTEC.

Descrizione tecnica

Peso	5,9 kg
Vibrazione massima a norma EN	2,7 m/s ²
Potenza assorbita	2400 W
Dispositivo di uomo morto	sì
Particolarità	FIXTEC
Particolarità	Dispositivo dell'uomo morto

Denominazione originale prodotto	AGVKB-24-230 EKX DMS
Avvio dolce	sì
Numero massimo giri	6500 min ⁻¹
Profondità massima di taglio	68 mm
Blocco contro il riavvio	sì
Ø Massimo disco	230 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari