



## Sega circolare a batteria, Modello: M18FCSG66



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078207 M18FCSG66
GTIN	4058546288235
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Gancio in metallo per una sospensione semplice e sicura dell'apparecchio.**
- **Taglio freddo, senza bave né scintille.**
- **Regolazione senza strumenti della profondità di taglio, per tagli da 1 a 57 mm.**

La **sega circolare manuale a batteria** offre la stessa potenza del corrispettivo apparecchio con cavo – fino a 750 tagli in 90 × 45 mm di legno tenero con una sola carica della batteria (M18™ 12 Ah). Compatibile con guida (n. art. 078208 GRU1400).

- **Motore senza spazzole POWERSTATE™ per velocità di taglio superiori.**
- **Elettronica REDLINK PLUS™ con protezione digitale contro i sovraccarichi per una maggiore potenza.**

#### Fornitura:

Inclusi caricabatterie M12-18FC e valigetta di trasporto.

#### Nota:

Per batterie di ricambio e starter set adatti vedi a partire da n. art. 073814 e n. art. 073839. Per lama per sega circolare adatta vedi a partire da n. art. 584075.

### Descrizione tecnica

Peso	10 kg
Ø Foro lama	30 mm
Capacità batteria	12 Ah

Esecuzione	Sega circolare a mano
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Profondità di taglio massima 90°	66 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Denominazione originale prodotto	M18FCSG66-121C
Ø Lama	190 mm
Numero massimo giri	5800 min <sup>-1</sup>
Tensione batteria	18 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Sega

## Accessori

Lama per seghe circolari per legno, dente alternouniversale Ø Lama D 190 mm	584075 190
Starter set a batteria High Output™ Tipo batteria M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Lama per seghe circolari per legno, dente alternouniversale Ø Lama D 160 mm	584075 160
Batteria agli ioni di litio High Output™ Tipo batteria MHB12	073811 MHB12
Starter set a batteria High Output™ Modello M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Starter set a batteria High Output™ Modello M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Starter set a batteria High Output™ Modello M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Batteria agli ioni di litio High Output™ Tipo batteria MHB55	073809 MHB55
Starter set a batteria Modello M18NRG5	073839 M18NRG5
Lama per seghe circolari per legno, dente alternouniversale Ø Lama D 230 mm	584075 230

Lama per seghe circolari per legno, dente alternouniversale Ø Lama D 210 mm	584075 210
Sistema agli ioni di litio M18B2 Tipo batteria MB18	073827 MB18
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Lama per seghe circolari per legno, dente alternouniversale Ø Lama D 300 mm	584075 300
Lama per seghe circolari per legno, dente alternouniversale Ø Lama D 250 mm	584075 250
Lama per seghe circolari per legno, dente alternouniversale Ø Lama D 350 mm	584075 350
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB8	073810 MHB8
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB3	073808 MHB3