

**Trapano avvitatore a percussione a batteria ProCORE, Modello: GSB1860PC****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 070106 GSB1860PC |
| GTIN | 3165140956352 |
| Classe articolo | 03B |

Descrizione**Esecuzione:**

Trapano avvitatore a percussione a batteria Bosch per avvitare, forare e foratura a percussione.

- L'Electronic Cell Protection (ECP) protegge la batteria dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.
- L'Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico.
- Disattivazione della coppia meccanica a più fasi.
- Pratica clip da cintura (non 070104).
- Luce a LED integrata, indicazione dello stato di carica della batteria.
- Mandrino autoserrante.

Con motore EC senza spazzole.

KickBackControl con spegnimento automatico in caso di blocco ed esclusivo accoppiamento di precisione. Struttura compatta, lunghezza della testina molto corta (solo 184 mm) per offrire la massima praticità d'uso (Dim. GSB1860PC), ottima quindi per svolgere lavori in punti stretti. Possibilità di allestimento successivo con Connectivity Modul. Con freno motore.

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio ProCORE da 18 V / 4,0 Ah, caricabatterie e L-BOXX®.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e 073866.

Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Denominazione originale prodotto: GSB 18V-60 PC

Numero di batterie contenute: 2

Tipo di batteria: Ioni di litio

Capacità batteria: 4 Ah

Tensione batteria: 18 V

Struttura del motore: Motore senza spazzole

Descrizione tecnica

| | |
|--|---------------------------|
| Numero massimo giri 2 velocità | 1900 min ⁻¹ |
| Ø Massimo punta elicoidale per acciaio | 10 mm |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Numero di batterie contenute | 2 |
| Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione | 2,5 m/s ² |
| Numero massimo giri 1 velocità | 0 - 600 min ⁻¹ |
| Denominazione originale prodotto | GSB 18V-60 PC |
| Peso | 1,9 kg |
| Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 10 mm |
| Coppia massima morbido | 31 Nm |
| Coppia massima duro | 60 Nm |
| Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione | 8 m/s ² |
| Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 - 13 mm |
| Struttura del motore | Motore senza spazzole |
| Utilizzo tipico | Strong |
| Capacità batteria | 4 Ah |
| Ø Massimo punta elicoidale per legno | 38 mm |
| Tensione batteria | 18 V |
| Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria |

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| adatto per materiale | Legno |
| adatto per materiale | Calcestruzzo |
| adatto per materiale | Acciaio |
| adatto per materiale | Lavori di muratura |
| Tipo di prodotto | Trapani avvitatori a percussione |

Accessori

Batteria agli ioni di litio ProCore Modello di batteria,
tensione batteria C18 V

073856 C18