



Avvitatore a percussione 18 V, avvitatore a percussione a batteria



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074052 GDS18300
GTIN	3165140984423
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a percussione a batteria:

- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Indicazione dello stato di carica della batteria.**

Auto Bolt Release (ABR Stop) integrato per arrestare automaticamente l'utensile con rotazione antioraria in caso di necessità. Fissaggio sicuro e rapida sostituzione della chiave a bussola grazie al nuovo attacco quadro esterno con anello elastico e pin di bloccaggio. Con batteria **ProCORE** da 18 V 4,0 Ah.

Vantaggi:

Coppia di serraggio di 300 Nm.

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e L-BOXX. L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851– 073867.

Descrizione tecnica

Dimensione portautensile	1/2 pollici
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M20

Scheda tecnica

Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Tensione batteria	18 V
Coppia massima duro	300 Nm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Peso	2,3 kg
Numero massimo giri 1 velocità	2400 min ⁻¹
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	2
Capacità batteria	4 Ah
Vibrazione massima a norma EN	12,5 m/s ²
Numero di colpi	0 - 3400 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	GDS 18V-300
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/074052-GDS18300>