



Smerigliatrice angolare a batteria GWS, Modello: 18V-10SC



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077120 18V-10SC
GTIN	3165140960915
Classe articolo	03C

Descrizione

Esecuzione:

Potente **smerigliatrice angolare a batteria da 18 V.**

- **30% di potenza in più e una durata del 125% più elevata grazie al nuovo motore EC e alla nuova tecnologia della batteria ProCORE da 18 V.**
- **Maggiore sicurezza grazie all'intelligente sistema di frenatura (in grado di ridurre il tempo di frenata fino al 70%) e al KickBack Control.**
- **Praticità di utilizzo grazie alla sostituzione del disco senza chiave.**

Fornitura:

Inclusi 2x batterie ProCORE da 18 V / 8,0 Ah, flangia di innesto, caricabatterie rapido GAL 1880 CV, ghiera di serraggio rapido, 1x modulo per Low Energy Bluetooth® GCY 42 Professional, carter, L-BOXX, inserto L-BOXX 1/1 per apparecchio e caricabatterie e impugnatura supplementare Vibration Control.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

Descrizione tecnica

Kickback-stop	sì
Tipo di batteria	Ioni di litio
Avvio dolce	no
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V

Scheda tecnica

Profondità massima di taglio	34 mm
Numero di batterie contenute	2
Vibrazione massima a norma EN	6 m/s ²
Capacità batteria	8 Ah
Sovraccarico	sì
Dispositivo di uomo morto	no
Denominazione originale prodotto	GWS18V-10SC
Ø Massimo disco	125 mm
Tensione batteria	18 V
Blocco contro il riavvio	sì
Numero massimo giri	9000 min ⁻¹
Peso	2 kg
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/077120-18V-10SC>