

**Paio di guanti protettivi contro il calore, Misure guanti: 6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094645 6
GTIN	4062406273279
Classe articolo	02H

**Descrizione****Esecuzione:**

Guanto protettivo contro il calore Horex con tecnologia di lavorazione a 10 maglie resistente al fuoco, ideale per i lavori che prevedono la manipolazione di componenti caldi.

**Norma:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Protezione contro il calore	Ottima
Sensibilità tattile	buona
EN 388 resistenza alla perforazione	3
Presenza sporchi d'olio	moderata
Materiale rivestimento	Neoprene
EN 388 resistenza all'abrasione	2

Privo di siliceni	sì
EN 388 resistenza al taglio	1
Presa da bagnati	moderata
Tipo di guanto	Guanti protettivi contro il calore
Protezione contro il freddo	non disponibile
Indossabilità	Ottima
EN 388 resistenza allo strappo	2
Misure guanti da lavoro	6
Categoria di protezione	Categoria III
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Resistenza al calore fino a	250 °C
Calore radiante fino a	4231XX °C
Materiale supporto	Acrile
Rivestimento	Neoprene
Variante del rivestimento	Palmo
Colore	nero
Utilizzo	riutilizzabile
Campo di applicazione	Universale
Tecnologia di lavorazione a maglia	10G
Resistenza termica fino a	250 °C
Norma	EN 407
Tipo di prodotto	Guanti protettivi contro il calore