

HOLEX**Paio di guanti protettivi contro il calore, Misure guanti: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094645 8
GTIN	4062406273293
Classe articolo	02H

Descrizione**Esecuzione:**

Guanto protettivo contro il calore Horex con tecnologia di lavorazione a 10 maglie resistente al fuoco, ideale per i lavori che prevedono la manipolazione di componenti caldi.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Presa da bagnati	moderata
Presa se sporchi d'olio	moderata
EN 388 resistenza alla perforazione	3
Misure guanti da lavoro	8
Protezione contro il freddo	non disponibile
Protezione contro il calore	Ottima

EN 388 resistenza al taglio	1
EN 388 resistenza allo strappo	2
Sensibilità tattile	buona
Tipo di guanto	Guanti protettivi contro il calore
Privo di siliconi	sì
Materiale rivestimento	Neoprene
EN 388 resistenza all'abrasione	2
Indossabilità	Ottima
Categoria di protezione	Categoria III
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Resistenza al calore fino a	250 °C
Calore radiante fino a	4231XX °C
Materiale supporto	Acrile
Rivestimento	Neoprene
Variante del rivestimento	Palmo
Colore	nero
Utilizzo	riutilizzabile
Campo di applicazione	Universale
Tecnologia di lavorazione a maglia	10G
Resistenza termica fino a	250 °C
Norma	EN 407
Tipo di prodotto	Guanti protettivi contro il calore