

**Paio di guanti protettivi contro il calore, Misure guanti: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094645 11
GTIN	4062406273323
Classe articolo	02H

Descrizione**Esecuzione:**

Guanto protettivo contro il calore Horex con tecnologia di lavorazione a 10 maglie resistente al fuoco, ideale per i lavori che prevedono la manipolazione di componenti caldi.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Sensibilità tattile	buona
Categoria di protezione	Categoria III
Protezione contro il freddo	non disponibile
Presa da bagnati	moderata
EN 388 resistenza alla perforazione	3
EN 388 resistenza al taglio	1

EN 388 resistenza allo strappo	2
Materiale rivestimento	Neoprene
EN 388 resistenza all'abrasione	2
Privo di siliconi	sì
Tipo di guanto	Guanti protettivi contro il calore
Misure guanti da lavoro	11
Presa se sporchi d'olio	moderata
Indossabilità	Ottima
Protezione contro il calore	Ottima
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Resistenza al calore fino a	250 °C
Calore radiante fino a	4231XX °C
Materiale supporto	Acrile
Rivestimento	Neoprene
Variante del rivestimento	Palmo
Colore	nero
Utilizzo	riutilizzabile
Campo di applicazione	Universale
Tecnologia di lavorazione a maglia	10G
Resistenza termica fino a	250 °C
Norma	EN 407
Tipo di prodotto	Guanti protettivi contro il calore