

Garant GRIDLINE

Corpo per cassette, 36×20G, Altezza: 800mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930735 800
GTIN	4062406271688
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassettiera 40×24G, adatto per cassette 36×20G. Per montaggio cassette con passo da 25 mm. Corpo per cassette a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Per:

Cassette n. art. 930743, 930744, 930745, 930746.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile della cassettiera.

Descrizione tecnica

Altezza utile per cassette	700 mm
Altezza	800 mm
Altezza utile	700 mm
Numero di porte	0
Profondità	600 mm

Peso	42 kg
Larghezza	1000 mm
Profondità in G	24
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza in G	40
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Portata massima	4000 kg
Numero di ripiani estraibili	0
Numero dei cassetti	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	36×20G
Tipo di prodotto	Corpi delle cassettiere per utensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
--	-------------