

Garant**Paio di guanti MASTER CUT B, Misure guanti da lavoro: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094416 11
GTIN	4062406273507
Classe articolo	01H

Descrizione**Esecuzione:**

Aderente ed estremamente comodo grazie alla tecnologia di lavorazione a 18 maglie. Comodo rivestimento in microschiuma di nitrile per un'ottima sensibilità tattile e un'elevata destrezza. Particolarmente adatto per la manipolazione di precisione di componenti affilati di piccole dimensioni. Ideale anche per lavori leggermente oleosi.

GARANT MASTER CUT B. Guanto antitaglio molto flessibile con livello di protezione antitaglio B. Con piega del pollice rinforzata per garantire una maggiore durata.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Serie	MASTER CUT
Misure guanti da lavoro	11
Caratteristiche guanti	Privi di DMF

Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Materiale supporto	HPPE
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	grigio / nero
Lunghezza	250 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio