

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, sinistra, Sistema / Misura
inserto: DM/43****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 264839 DM/43 |
| GTIN | 4251414902879 |
| Classe articolo | 29D |

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Punto di taglio / attacco: 40 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: DTUNL

Inserto adatto: TN.. 1604..

Angolo di registrazione: 93 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 48 mm

Spostamento centrale L_3 : 27 mm

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|-------|
| Punto di taglio / attacco | 40 mm |
|---------------------------|-------|

| | |
|--|--|
| Sistema | DM |
| Vite per sottoplacchetta | 259027 1 |
| Sottoplacchetta | 259033 4 |
| Serie | Master Mute |
| Ø Preforatura minimo D_{min} | 48 mm |
| Spostamento centrale L_3 | 27 mm |
| Angolo di registrazione | 93 grado |
| Staffa, vite, O-ring | 259036 6 |
| Insero adatto | TN.. 1604.. |
| Testina intercambiabile con codice ISO | DTUNL |
| Lunghezza complessiva L | 35 mm |
| Tipo di impiego | sinistra |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Testina portainsero con bloccaggio a staffa |

Accessori

| | |
|------------------------------------|----------|
| Unità staffe | 259508 |
| Unità staffe Modello 6 | 259036 6 |
| Vite per sottoplacchetta | 259611 |
| Sottoplacchetta Modello 4 | 259033 4 |
| Sottoplacchetta | 259226 |
| Vite per sottoplacchetta Modello 1 | 259027 1 |