

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 36×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/7**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 930705 800/7 |
| GTIN | 4062406273651 |
| Classe articolo | 9GK |

Descrizione**NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Corpo cassetiera 40×24G, completo di cassetti 36×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Superficie utile dei cassetti in G: 36×20

Altezza: 800 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 600 mm

Altezza utile: 700 mm

Altezza utile per cassetti: 700 mm

Cassetti larghezza utile: 900 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--|---------|
| Larghezza utile cassette | 900 mm |
| Larghezza | 1000 mm |
| Cassetti profondità utile in G | 20 |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | sì |
| Peso | 149 kg |
| Numero dei cassette | 7 |
| Numero di porte | 0 |
| Profondità utile cassette | 500 mm |
| Altezza fronte cassette | 50 mm |
| Altezza fronte cassette | 75 mm |
| Altezza fronte cassette | 100 mm |
| Altezza fronte cassette | 100 mm |
| Altezza fronte cassette | 100 mm |
| Altezza fronte cassette | 125 mm |
| Altezza fronte cassette | 150 mm |
| Altezza utile per cassette | 700 mm |
| Altezza | 800 mm |
| Altezza utile | 700 mm |
| Superficie utile dei cassette in G | 36×20 |
| Profondità | 600 mm |
| Cassetti larghezza utile in G | 36 |
| Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza | no |
| Numero di ripiani estraibili | 0 |
| Spessore del materiale | 1,2 mm |
| Portata cassette/ripiani estraibili | 75 kg |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 % |

| | |
|------------------------------------|--|
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto | 36x20G |
| Tipo di prodotto | Armadio portautensili |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Frontalini serratura per GridLine Modello HU21 | 914227 HU21 |
| Corpo per cassette Altezza 800 mm | 930735 800 |
| Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm | 930743 100 |
| Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm | 930743 125 |
| Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm | 930743 150 |
| Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm | 930743 50 |
| Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm | 930743 75 |