

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 36×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/7**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930715 800/7
GTIN	4062406273750
Classe articolo	9GK

Descrizione**NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Corpo cassetiera 40×24G, completo di cassetti 36×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetto da **75 mm con 200 kg** di portata.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Superficie utile dei cassetti in G: 36×20

Altezza: 800 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 600 mm

Altezza utile: 700 mm

Altezza utile per cassetti: 700 mm

Cassetti larghezza utile: 900 mm

Descrizione tecnica

Numero dei cassettei	7
Larghezza utile cassettei	900 mm
Cassetti larghezza utile in G	36
Altezza	800 mm
Altezza utile	700 mm
Profondità	600 mm
Profondità utile cassettei	500 mm
Profondità in E	700
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza utile per cassettei	700 mm
Larghezza	1000 mm
Altezza fronte cassettei	50 mm
Altezza fronte cassettei	75 mm
Altezza fronte cassettei	100 mm
Altezza fronte cassettei	100 mm
Altezza fronte cassettei	100 mm
Altezza fronte cassettei	125 mm
Altezza fronte cassettei	150 mm
Peso	149 kg
Superficie utile dei cassettei in G	36×20
Cassetti profondità utile in G	20
Numero di porte	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassettei/ripiani estraibili	200 kg

Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36x20G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	930745 75
Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	930745 100
Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	930745 150
Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	930745 125
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Corpo per cassette Altezza 800 mm	930735 800
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	930743 50