

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 36×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 900/6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930715 900/6
GTIN	4062406273767
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo cassetiera 40×24G, completo di cassetti 36×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetto da **75 mm con 200 kg** di portata.

**Collocamento:**

altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 100, 100, 100, 125 ,300

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

**Descrizione tecnica**

Numero di porte	0
Profondità utile cassetti	500 mm

Numero dei cassetti	6
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	125 mm
Altezza fronte cassetti	300 mm
Larghezza	1000 mm
Altezza	900 mm
Cassetti larghezza utile in G	36
Cassetti profondità utile in G	20
Superficie utile dei cassetti in G	36×20
Altezza utile per cassetti	800 mm
Larghezza utile cassetti	900 mm
Peso	142 kg
Profondità	600 mm
Altezza utile	800 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36×20G

Tipo di prodotto

Armadio portautensili

**Accessori**

Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	930745 100
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	930745 300
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	930745 75
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	930745 125
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Corpo per cassette Altezza 900 mm	930735 900