

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1250/10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	931115 1250/10
GTIN	4062406352608
Classe articolo	9GK

Descrizione

NOTA: selezione del colore possibile

Esecuzione:

Corpo cassetiera 30×28G, complete di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). La protezione per ogni singolo cassetto impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetto a partire da altezza **75 mm con 200 kg** di portata.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 75, 75, 100, 100 125, 125, 150, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Superficie utile dei cassetti in G: 26×24

Altezza: 1250 mm

Larghezza: 750 mm

Profondità: 700 mm
 Altezza utile: 1150 mm
 Altezza utile per cassette: 1150 mm
 Cassetti larghezza utile: 650 mm

Descrizione tecnica

Peso	197 kg
Profondità utile cassette	600 mm
Cassetti larghezza utile in G	26
Altezza utile	1150 mm
ComfortClose	no
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Superficie utile dei cassette in G	26x24
Altezza fronte cassette	50 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Larghezza	750 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Profondità	700 mm
Numero dei cassette	10
Larghezza utile cassette	650 mm
Altezza utile per cassette	1150 mm
Numero di porte	0

Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
Altezza	1250 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Cassetto, 200 kg Altezza frontali cassette 75 mm	931165 75
Cassetto, 200 kg Altezza frontali cassette 100 mm	931165 100
Cassetto, 200 kg Altezza frontali cassette 200 mm	931165 200
Cassetto, 200 kg Altezza frontali cassette 150 mm	931165 150
Cassetto, 200 kg Altezza frontali cassette 125 mm	931165 125
Frontali serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto, 75 kg Altezza frontali cassette 50 mm	931163 50
Corpo per cassette Altezza 1250 mm	931155 1250