



## Giratubi con ganasce a S, Ø Tubo: 1.1/2pollici



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	810745 1.1/2
GTIN	4003773014256
Classe articolo	86A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Modello svedese; ganasce sottili di forma speciale, autoserranti, piegate a 45°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

**KNIPEX** con bocca a S per un appoggio del tubo su tre punti.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione. Lucidate, verniciate.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	425 mm
Ø Tubo	1.1/2 pollici
Apertura	60 mm
Angolo ganasce	45 grado
Processo di produzione	interamente forgiato
Bonifica ganasce	temprato a induzione
Materiale pinza	Acciaio al cromo-vanadio.
Ganasce a S	sì
forma svedese	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile

