

**Garant****Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido, Modello: 1/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	632025 1/4
GTIN	4062406353940
Classe articolo	61A

**Descrizione****Esecuzione:**

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

**Norma:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

**Per:**

Chiavi a bussola manuali.

**Descrizione tecnica**

Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
Lunghezza complessiva	115 mm
Numero di denti	36
Angolo di lavoro	10 grado
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	cromata

Tipo di prodotto	Cricco
USP1	reversibile
USP2	con sbloccaggio rapido, angolo di lavoro di 10°, lunghezza di 115 mm, esecuzione cromata

---

## Accessori

Set di pezzi di ricambio da 1/4 pollice Modello 1/4	632028 1/4
---	------------