



Giravite portainseri Kraftform Turbo per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3 con mandrino a cambio rapido, Attacco esagonale: 6,3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676390 6,3
GTIN	4013288214591
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

- **Velocità di avvitatura di quattro volte superiore mediante funzionamento prettamente meccanico, soprattutto in presenza di filettature metriche (senza batteria).**
- **Attivazione e disattivazione della funzione Turbo attraverso un semplice pulsante.**
- **L'ingranaggio epicicloidale fissabile consente un'avvitatura robusta nonché una facile regolazione micrometrica.**
- **Robusta trasmissione in acciaio esente da manutenzione (coppia massima 14 Nm).**
- **Attacco a esagono incassato da 1/4 pollice con mandrino a cambio rapido Rapidaptor per bit a norma DIN ISO 1173-C 6,3 ed E 6,3.**

Attacchi per bit: F 6,3

Lunghezza complessiva: 146 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	146 mm
Denominazione originale prodotto	826 T Kraftform Turbo
Attacchi per bit	D 6,3
Attacchi per bit	F 6,3
cappuccio ruotabile	no
con impugnatura a cricchetto	no
con gambo telescopico	no

incl. bit	no
portabit integrato	no
Tipo di prodotto	Utensile bit