



Comparatore di sicurezza, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 0,16/58mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	432405 0,16/58
-----------------	----------------

GTIN	4031452101843
------	---------------

Classe articolo	46C
-----------------	-----

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori di precisione con protezione antiurto, comparatori di sicurezza, con protezione antiurto e corsa libera aggiuntiva. Struttura molto leggera e robusta, con protezione antipolvere. Gambo d'attacco di Ø 8 mm h6. Elevata precisione grazie alla trasmissione a leva combinata con ruota dentata.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,001 mm
-------------	----------

Intervallo di misurazione	0,16 mm
---------------------------	---------

Corsa libera	4,5 mm
--------------	--------

Forza di misura	1,3 - 1,8 N
-----------------	-------------

Taratura	C2
----------	----

Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
--------------------------	------

Norma	Norma interna
-------	---------------

Scostamento di misura MPE (campo di misura)	2 µm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taraturaComparatori analogici 0,001 Range di misura max. 5 mm	023020 5
---	----------

Accessori

Vetro per comparatore Modello 58	432010 58
----------------------------------	-----------