

**Ansell****Paio di guanti HyFlex® 11-561, Misure guanti da lavoro: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094569 11
GTIN	10076490435391
Classe articolo	04P

**Descrizione****Esecuzione:**

HyFlex® 11-561. La tecnologia traspirante FORTIX™ e la piega del pollice rinforzata prolungano la durata del guanto antitaglio. Questa tecnologia garantisce inoltre una presa migliore e un'elevata resistenza. Il filo INTERCEPT™ consente di ottenere un'ottima protezione antitaglio. Grazie al comfort elevato e alla mobilità delle dita, questo guanto è adatto per l'utilizzo in ambienti asciutti e oleosi. Privo di silicone e testato dermatologicamente.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Categoria di protezione antitaglio: C

Colore: blu / grigio

privo di siliconi: sì

**Descrizione tecnica**

Misure guanti da lavoro	11
Privo di siliconi	sì

Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
Lavaggio	Colorati 40 °C
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Materiale supporto	INTERCEPT™
Rivestimento	Nitril
Materiale	Nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	blu / grigio
Peso	21,44 g
Lunghezza	210 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio