

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 36×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 900/7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931315 900/7
GTIN	4062406275617
Classe articolo	9GK

**Descrizione****NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Corpo cassetiera 40×28G, completo di cassetti 36×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** su guide telescopiche differenziali. Cassetti con fori per l'inserimento di pannelli fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetti a partire da altezza **75 mm con 200 kg** di portata.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Superficie utile dei cassetti in G: 36×24

Altezza: 900 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 700 mm  
 Altezza utile: 800 mm  
 Altezza utile per cassette: 800 mm  
 Cassetti larghezza utile: 900 mm

## Descrizione tecnica

Cassetti profondità utile in G	24
Numero di porte	0
Altezza utile per cassette	800 mm
Numero dei cassette	7
Cassetti larghezza utile in G	36
Superficie utile dei cassette in G	36×24
Altezza utile	800 mm
Larghezza utile cassette	900 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza	900 mm
Profondità	700 mm
Peso	169 kg
Larghezza	1000 mm
Altezza fronte cassette	50 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	250 mm
Profondità utile cassette	600 mm
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm

Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

## Accessori

Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931355 75
Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	931355 250
Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931355 200
Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931355 125
Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931355 150
Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931355 100
Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931355 300
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Corpo per cassette Altezza 900 mm	931335 900