



Lampada di lavoro a LED, Modello: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081415 5
GTIN	4260131238574
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Lampade da lavoro a luminosità regolabile, potenti, durevoli e robuste con **albero flessibile** e **solida base magnetica**. Collegamento ad alimentatore da 24 V o al comando macchina da 24 V. LED ad alte prestazioni in alloggiamento in alluminio, bianco freddo ca. 5500 Kelvin.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso alimentatore da 250 V.

Nota:

I morsetti da tavolo e i supporti magnetici adatti sono disponibili ai n. art. 081418/081419.

Descrizione tecnica

Altezza complessiva	600 mm
Lampadine	LED
Peso	800 g

Temperatura cromatica	5500 K
Corrente di illuminazione	450 lm
Tipo di fissaggio	Magnetfuß
Ø Base magnetica	66 mm
Tensione nominale	250 V
Zona ATEX	Nessuna
Alimentazione	Alimentazione di rete
Grado di protezione IP	IP 65
Potenza luminosa	4,5 W
Luce colorata	bianco freddo
Ø Testa lampada	60 mm
Tipo di prodotto	Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro