



Lampada da lavoro a batteria a LED ATEX, Modello: MIDI-EX



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081515 MIDI-EX
GTIN	5708997356111
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da lavoro per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alla direttiva ATEX vigente.

Illuminazione estremamente chiara e durata lunghissima.

Lampada da lavoro a batteria a LED ATEX multifunzionale. Luce principale con interruttore a due intensità e faretto superiore.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Norma:

Con certificazione ATEX per zona 2 e zona 22.

Omologazione e certificazione secondo la direttiva ATEX n. 2014/34/UE, IEC e IECEx.

Fornitura:

Inclusi cavo di carica e stazione di carica.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Peso	180 g

Grado di protezione IP	IP 65
Lunghezza complessiva	181 mm
Zona ATEX	Zona 2
Zona ATEX	Zona 22
Valore CRI	80
Caratteristiche attrezzatura	Per atmosfere esplosive
Capacità batteria	1,6 Ah
Lampadine	Modulo LED
Corrente di illuminazione	140 - 280 lm
Altezza complessiva	29 mm
Numero di batterie contenute	1
Larghezza complessiva	50 mm
Tensione batteria	3,8 V
Temperatura cromatica	6500 K
Durata	5 h
Tipo di batteria	Ioni di litio
Denominazione originale prodotto	MIDI-EX
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro