



Lampada da lavoro a batterie con LED, Modello: 16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081254 16
GTIN	5708997354568
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.

- **Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.**
- **Elevata potenza luminosa, basso consumo energetico e lunga durata.**
- **Omologata per l'impiego all'aperto e in locali umidi.**

Lampade da lavoro NOVA con maniglia di trasporto integrata. LED COB a elevate prestazioni con 5 livelli di dimmerazione, orientabile.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB e alimentatore di corrente.

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Ioni di litio
Grado di protezione IP	IP 67
Valore CRI	80

Tensione batteria	3,7 V
Durata	2 - 20 h
Numero di batterie contenute	1
Zona ATEX	Nessuna
Corrente di illuminazione	200 - 2000 lm
Altezza complessiva	163 mm
Larghezza complessiva	63 mm
Capacità batteria	4 Ah
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Lunghezza complessiva	163 mm
Lampadine	Modulo LED
Temperatura cromatica	6000 K
Peso	790 g
Potenza assorbita	16 W
Denominazione originale prodotto	NOVA R
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro