

Garant**Portautensili Densimet® per frese modulari filettate, Ø d = 20 mm, Filettatura M × Lcompl.: M10X190**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301376 M10X190
GTIN	4062406274887
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Caratteristiche antivibranti.**
- **Tolleranza codolo h6.**

Uso:

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico.

Descrizione tecnica

Ø D ₂	18 mm
Filettatura M	M10×190
Lunghezza utile L ₁	140 mm
Ø Foro D ₁	10,5 mm
Adattatore	Ø d = 20 mm
Ø Codolo d	20 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari