

Garant

Portautensili Densimet® per frese modulari filettate, Ø d = 25 mm, Filettatura M × Lcompl.: M12X181

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301378 M12X181
GTIN	4062406274900
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Caratteristiche antivibranti.**
- **Tolleranza codolo h6.**

Uso:

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L ₁	125 mm
Ø D ₂	22 mm
Ø Foro D ₁	12,5 mm
Filettatura M	M12×181
Adattatore	Ø d = 25 mm
Ø Codolo d	25 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari