



Trapano avvitatore a percussione a batteria, Modello: M12FPDX2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070110 M12FPDX2
GTIN	4058546220815
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

- **Potente trapano avvitatore a percussione a batteria a due velocità con regolazione di coppia in più posizioni.**
- **Batterie agli ioni di litio Red REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.**
- **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con blocco mandrino stesso.**
- **Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.**
- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
- **Motore senza spazzole POWERSTATE™ (esclusa Dim. M18BPD4) per la massima resa. Livello minimo di usura e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard.**
- **Elettronica REDLINK PLUS™: protezione contro i sovraccarichi e gestione della potenza.**

Trapano avvitatore a percussione compatto a batteria con 6 funzioni in 1 per offrire la massima flessibilità.

- **Sistema con mandrino rimovibile e 3 tipi di attacco.**
- **Estremamente maneggevole, grazie all'attacco Hex in metallo da 1/4 pollice sotto il mandrino: solo 138 mm di lunghezza senza mandrino.**

Nota:

Batterie e caricabatterie adatti disponibili a partire dal n. art. 073814 – 073816, 073827 e 073840.

Per il modulo per tracking Bluetooth adatto vedi il n. art. 070103 BTT-1.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	M12FPDX-202X
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Lunghezza	138 mm
Coppia massima	37 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Campo numero di giri 2 ^a velocità	0 - 1700 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per legno	35 mm
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1 - 13 mm
Struttura del motore	POWERSTATE™
Capacità batteria	2 Ah
Tensione batteria	12 V
Campo numero di giri 1 ^a velocità	0 - 450 min ⁻¹
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	13 mm
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione