

3M

Disco abrasivo lamellare 769F, platorello in fibra di vetro piatto, Ø 115 mm, Grana: 80



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	565510 80
GTIN	5902658113062
Classe articolo	53F

Descrizione

Esecuzione:

Miscela di grane con grana ceramica **di forma precisa** per **un'eccellente capacità di asportazione e una durata elevata.**

Uso:

Per qualsiasi lavoro di rettifica con smerigliatrici angolari ad alte prestazioni.

Descrizione tecnica

Grana	80
Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	piatto
Ø Disco	115 mm
Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
a secco	idoneo		