



**Disco abrasivo lamellare 769F, plattello in fibra di vetro conico, Ø 115 mm, Grana: 120**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	565514 120
GTIN	5902658113154
Classe articolo	53F

## Descrizione

### Esecuzione:

Miscela di grane con grana ceramica **di forma precisa** per **un'eccellente capacità di asportazione e una durata elevata.**

### Uso:

Per qualsiasi lavoro di rettifica con smerigliatrici angolari ad alte prestazioni.

## Descrizione tecnica

Grana	120
Descrizione della forma	inclinato
Ø Disco	115 mm
Ø Foro	22,23 mm
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
a secco	idoneo		