

ejendals

Paio di guanti Tegera® 8801 Infinity, Misure guanti da lavoro: 7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094362 7
GTIN	7340118318677
Classe articolo	04R

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 8801 Infinity. Guanto multiuso della serie Infinity, dotato di una straordinaria sensibilità tattile e di un'ottima presa. Particolarmente sottile con rivestimento in schiuma di nitrile e PU a base d'acqua, adatto per aree di lavoro asciutte e leggermente umide. Con palmo resistente a oli e grassi. Resistente al **contatto con calore fino a 100 °C.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	6
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti

EN 388	4121X
EN 407	X1XXXX
Materiale supporto	Nylon spandex
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero / giallo
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
Norma	EN 407
Resistenza al calore fino a	100 °C
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso