

ejendals

Paio di guanti Tegera® 8801 Infinity, Misure guanti da lavoro: 10



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094362 10 |
| GTIN | 7340118318646 |
| Classe articolo | 04R |

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 8801 Infinity. Guanto multiuso della serie Infinity, dotato di una straordinaria sensibilità tattile e di un'ottima presa. Particolarmente sottile con rivestimento in schiuma di nitrile e PU a base d'acqua, adatto per aree di lavoro asciutte e leggermente umide. Con palmo resistente a oli e grassi. Resistente al **contatto con calore fino a 100 °C.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Categoria di protezione | Categoria II |
| Tipo di guanto | Guanti multiuso |
| Contenuto | 6 |
| Caratteristiche guanti | Certificazione per gli alimenti |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| EN 388 | 4121X |
| EN 407 | X1XXXX |
| Materiale supporto | Nylon spandex |
| Rivestimento | Schiuma di nitrile |
| Variante del rivestimento | Palmo |
| Campo di applicazione | Precisione |
| Colore | nero / giallo |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 15G |
| Norma | EN 407 |
| Resistenza al calore fino a | 100 °C |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Tipo di prodotto | Guanti multiuso |