

ejendals

Paio di guanti Tegera® 8814 Infinity, Misure guanti da lavoro: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094559 10
GTIN	7340118324739
Classe articolo	04R

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 8814 Infinity. Guanto antitaglio morbido e sottile, particolarmente adatto per l'uso su qualsiasi schermo touchscreen. **Privo di silicone**, offre una **protezione contro il calore fino a 100 °C**. Grazie al massimo livello di protezione antitaglio (**Cut F**) di cui è dotato, può essere indossato per svolgere attività su superfici asciutte e leggermente oleose che comportano un pericolo di taglio estremamente elevato. Dermatologicamente testato e omologato per la manipolazione degli alimenti.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Contenuto	6
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen

Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X43F
EN 407	X1XXXX
Materiale supporto	Fibra di basalto, fibra di acciaio, nylon, spandex
Rivestimento	Schiuma di nitrile / PU a base d'acqua
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Heavy Duty
Colore	grigio / nero
Norma	EN 407
Resistenza al calore fino a	100 °C
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	F
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio