

Garant

Ruota lamellare in tela abrasiva M14 Tessuto non tessuto (A) / tessuto (A), Ø 125 mm×20 mm, Grana: 150FINE



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566352 150FINE
GTIN	4062406276836
Classe articolo	51M

Descrizione

Esecuzione:

Lamelle disposte a ventaglio attorno all'asse dell'utensile. **Attacco diretto M14**. Estremamente flessibile.

Combinazione di **tessuto abrasivo (A) e tessuto non tessuto(A)**.

Uso:

Per levigatura di precisione su superfici arcuate.

Descrizione tecnica

Grana	150
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Ø Disco	125 mm
Larghezza disco	20 mm

Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm×20 mm
Filettatura	M14
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	30 m/s
Tipo di prodotto	Mola lamellare in tela abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		