

KÄRCHER**Aspiratori solidi / liquidi, Denominazione originale prodotto: NT22APTE****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078521 NT22APTE
GTIN	4054278287935
Classe articolo	07C

Descrizione**Esecuzione:**

Potenti **aspiratori multiuso solidi/liquidi** con elevata potenza di aspirazione e struttura compatta, avvolgitubo e supporto per accessori sull'apparecchio. **Spegnimento automatico** al raggiungimento dell'altezza di riempimento massima del contenitore.

- **Il filtro plissettato consente l'aspirazione di solidi e liquidi senza dover rimuovere il filtro.**
- **Il sistema automatico di depurazione del filtro Tact permette di lavorare senza interruzioni mantenendo bassi i costi di manutenzione e garantendo al contempo una lunga durata del filtro.**
- **Grazie al commutatore centrale è possibile passare con facilità da un programma di aspirazione all'altro.**

Aspiratore solidi/liquidi con apposito connettore e avvio automatico per gli elettrotensili.

- **Filtro a cartuccia in PES resistente all'umidità.**
- **Robusto contenitore da 22 litri con paraurti e ruote piroettanti.**

Nota:

Per oli e sostanze oleose, utilizzare l'aspiratore industriale n. art. 078522.

Descrizione tecnica

Dispositivo automatico	sì
------------------------	----

Rumorosità	72 dB(A)
Lunghezza cavo	6 m
Depressione	255 mbar
Numero di turbine	1
Portata d'aria	71 l/s
Altezza	480 mm
Potenza assorbita	1300 W
Denominazione originale prodotto	NT22APTE
Diametro nominale raccordo	35 mm
Lunghezza	380 mm
Particolarità	Compatta
Depurazione automatica del filtro	Depurazione semiautomatica del filtro ApClean
Volume del serbatoio	22 l
Classe polveri – aspiratore	L
Larghezza	370 mm
Sistema filtrante	Filtro a cartuccia
Peso	6,1 kg
Lunghezza tubo flessibile aspirazione	1,9 m
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi

Accessori

Adattatore, Ø 40 - 35 mm Diametro nominale raccordo DN35

078538 DN35