

**Trapano avvitatore a percussione a batteria, Modello: 7113236H3****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 070100 7113236H3 |
| GTIN | 2050002046450 |
| Classe articolo | 03F |

Descrizione**Esecuzione:**

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità, con motore senza spazzole.

- **Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.**
- **Trasmissione in metallo a 2 velocità con meccanismo a percussione commutabile per forare su metallo, pietra e muratura.**
- **Regolazione della coppia a più fasi e mandrino rimovibile.**
- **Incluso mandrino in metallo QuickIN (120 Nm) con ganasce con riporto in metallo duro e forze di serraggio elevate.**
- **Tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge la batteria e la macchina da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo.**

Vantaggi:

Tecnologia FEIN SafetyCell.

Fornitura:

Inclusi 1× mandrino QuickIN (120 Nm), 1× clip da cintura, 1× portabit e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------------------------------|
| Coppia massima duro | 60 Nm |
| Struttura del motore | Senza spazzole |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Utilizzo tipico | Heavy Duty |
| Numero massimo giri 1 velocità | 0 - 450 min ⁻¹ |
| Numero di batterie contenute | 2 |
| Coppia massima morbido | 32 Nm |
| Ø Massimo punta elicoidale per legno | 50 mm |
| Numero massimo giri 2 velocità | 2000 min ⁻¹ |
| Tensione batteria | 18 V |
| Peso | 1,8 kg |
| Ø Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm |
| Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione | 13 m/s ² |
| Denominazione originale prodotto | ASB 18 Q |
| Imballaggio | Valigetta di trasporto |
| Capacità batteria | 3 Ah |
| Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione | < 2,5 m/s ² |
| Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 - 13 mm |
| Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 13 mm |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Fein tipo E 18 V |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria |
| adatto per materiale | Calcestruzzo |
| adatto per materiale | Pietra |
| adatto per materiale | Lavori di muratura |
| Tipo di prodotto | Trapani avvitatori a percussione |

Accessori

| | |
|--|-------------------|
| Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello HOLES AW | 070208 HOLES AW |
| Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello INCH12 | 070208 INCH12 |
| Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V | 073837 FE18 |
| Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello CHUCK120 | 070208 CHUCK120 |
| Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V | 073835 FE18 |
| Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello CHUCK60 | 070208 CHUCK60 |
| Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello CHUCK-SKE | 070208 CHUCK-SKE |
| Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello 711301 | 070208 711301 |
| Batteria agli ioni di litioHighPower Modello di batteria, tensione batteria FE18 V | 073834 FE18 |
| Attacco per serraggio angolare Modello OSD2 | 073920 OSD2 |
| Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello THREAD-SET | 070208 THREAD-SET |
| Attacco per serraggio angolare Modello WB1 | 073920 WB1 |
| Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello INCH14 | 070208 INCH14 |
| Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello ANGLE | 070208 ANGLE |
| Trapano avvitatore a percussione a batteria Modello 71132364 | 070100 71132364 |
| Starter set a batteria Modello 92604324 | 073832 92604324 |