

**Trapano a quattro velocità, Modello: 720251****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075156 720251
GTIN	4014586889849
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:**

Trapano a quattro velocità di impiego universale con capacità di foratura fino a 32 mm. Con rotazione oraria/antioraria, regolazione del numero di giri e portautensili MK3 per forature difficili.

Vantaggi:

Per i lavori pesanti.

Nota:

Supporto magnetico adatto disponibile su richiesta.
Per punte elicoidali adatte vedi a partire da n. art. 114000.

Descrizione tecnica

Ø Massimo punta elicoidale per acciaio, 2 ^a velocità	20 mm
Denominazione originale prodotto	BOZ 32-4 M
Peso	7,5 kg
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio, 1 ^a velocità	32 mm
Potenza assorbita	1800 W
Campo numero di giri 2 ^a velocità	0 - 480 min ⁻¹

Ø Massimo punta elicoidale per legno 1 ^a velocità	60 mm
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Ø Massimo punta elicoidale per legno 2 ^a velocità	70 mm
Campo numero di giri 1 ^a velocità	0 - 140 min ⁻¹
Mandrino con pinza	MK3
Alimentazione	Alimentazione di rete
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Trapano