

**Garant**
**Cricchetto a innesto reversibile, Modello-Quadro di manovra maschio: 1-1/4pollici**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	657582 1-1/4
GTIN	4062406277277
Classe articolo	61E

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche. **Cricchetto a innesto reversibile** molto compatto **a sbloccaggio rapido**.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Dati d'impiego:**
**Legenda per disegno e formula:**

$l_1$  = lunghezza della leva senza testa a innesto

$l_2$  = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

$l_3$  = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

$l_4$  = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

$T_1$  = coppia da impostare

$T_2$  = coppia prescritta

**Per:**

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

**Nota:**

Rispettare l'interasse delle teste a innesto e allinearle con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l'uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l'interasse!

Altre teste a innesto con attacco quadro 22x28 mm disponibili su richiesta.

## Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Larghezza b	25 mm
Interasse S	21 mm
Capacità di carico permanente	30 Nm
Altezza h	11,5 mm
Attacco	9x12 mm
Numero di denti	48
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Cricchetti reversibili	sì
Cricchetto a sbloccaggio rapido	sì
Tipo di prodotto	Cricco