

Garant
**Cricchetto a innesto reversibile, Modello-Quadro di manovra maschio:
1-3/8pollici**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657582 1-3/8
GTIN	4062406277284
Classe articolo	61E

Descrizione
Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche. **Cricchetto a innesto reversibile** molto compatto **a sbloccaggio rapido**.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Dati d'impiego:
Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l'interasse delle teste a innesto e allinearle con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l'uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l'interasse!

Altre teste a innesto con attacco quadro 22x28 mm disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Capacità di carico permanente	135 Nm
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Attacco	9x12 mm
Interasse S	28 mm
Altezza h	16,4 mm
Larghezza b	32 mm
Numero di denti	48
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Cricchetti reversibili	sì
Cricchetto a sbloccaggio rapido	sì
Tipo di prodotto	Cricco